


Conni®

Imperméables & absorbantes Alèses & alèses à rabats XL



Produit	Couleurs	Numéro de commande	Code barre
Alèse extra large à rabats	Mauve	CXW-153085-25-1	9346510003256
Alèse extra large à rabats	Bleu pétrole	CXW-153085-25-1TB	9346510003263
Alèse extra large à rabats	Blanc	CXW-153085-25-1WH	9346510003270
Alèse extra large en 2 parties à rabats	Mauve	CXWD-153085-25-1	9346510003287
Alèse extra large en 2 parties à rabats	Bleu pétrole	CXWD-153085-25-1TB	9346510003294
Alèse extra large en 2 parties à rabats	Blanc	CXWD-153085-25-1WH	9346510003300






Chaque alèse: 70 x 85 cm
Surface de couchage totale: 153 x 85 cm
+ rabats de 60 cm

Conni TECH

Quatre couches de protection et de confort

Imperméable à l'humidité & absorbant



Composition du tissu

Face supérieure : 100% polyester brossé

Couche absorbante : 100% polyester

Doublure : 100% polyuréthane

Dessous : 100% polyester



Protection absorbante & imperméable

- Conçue pour l'incontinence, la transpiration excessive, l'apprentissage de la propreté/du pot et l'énurésie, ainsi que pour le temps sans couches
- Sèche et confortable
- Plus jamais besoin de refaire entièrement le lit
- Lavable en machine et adaptée au sèche-linge

Confortable

- Convient pour 2 personnes
- L'alèse extra large en 2 parties à rabats dispose d'une bande centrale microfibrilles qui agit comme une barrière contre l'humidité
- Surface douce qui reste sèche
- Noyau fin et absorbant pouvant contenir jusqu'à 2 litres sur huit heures
- Dessous antidérapant, imperméable & respirant

Facile d'utilisation

- Extrêmement légère
- Lavage rapide et facile
- Facile à utiliser

Sûr

- SANS produits chimiques nocifs
- Sans PVC, latex ni formaldéhyde
- Norme Oeko-Tex

Écologique et durable

- Peut être réutilisée à l'infini
- Emballage recyclable

Conseils d'utilisation

- Il suffit de la placer sur le drap et se coucher directement sur l'alèse
- Disponible avec ou sans rabats



Ne pas laver à plus de 80°C

Ne pas sécher à plus de 80°C au sèche-linge

Ne pas repasser

Ne pas javelliser, utiliser uniquement un produit de blanchiment à l'oxygène

Ne pas nettoyer à sec

Ne pas utiliser d'assouplissant

Ne pas utiliser de lingettes de séchage

Ne pas utiliser de poudre de talc